



## Schubstangenspanner mit Winkelfuß, Typ: 2



### Bestelldaten

Bestellnummer	376710 2
GTIN	4020772008413
Artikelklasse	35A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Mit **Kniehebel-Übersetzung**. Die Selbsthemmung verhindert das Öffnen.

- **Niete aus rostfreiem Stahl, Lagerstellen gefettet.**
- **Mit langer Schubstangenföhrung.**
- **Handgriff in jede beliebige Winkelstellung schwenkbar.**
- **Mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube.**
- **Abnehmbarer Winkelfuß, dadurch Befestigung an Blechwänden.**

#### Verwendung:

Zum Einbau in Sonder-Spannvorrichtungen, beim Bohren, Reiben, Schleifen, Biegen, Schweißen, Montieren usw.

#### Sonderzubehör:

Winkelfuß Nr. 376730.

#### Hinweis:

- **Größe 0 und 3 auch aus nichtrostendem Stahl lieferbar!**

### Technische Beschreibung

Haltekraft P (Druck und Zug)	2000 N
Bohrungs-Ø d	5,6 mm
stirnseitiges Gewinde am Spanner	M16×1,5 mm

Andrückschraube	M6×25 mm
Spannhub	26 mm
Winkelfußbreite K	50 mm
Lochabstand f	31,8 - 36 mm
Spannhöhe h bis Mitte Schraube	20 mm
Gesamthöhe H	85,5 mm
Gesamtlänge L	244 mm
Typ	6841J
Produktart	Schubstangenspanner

---

## Zubehör

Winkelfuß stabil Typ 2	376730 2
Winkelfuß stabil Typ 5	376730 5
Winkelfuß stabil Typ 3	376730 3