



## Waagrechtspanner mit Winkelfuß, Typ: 2



### Bestelldaten

Bestellnummer	376640 2
GTIN	4020772008277
Artikelklasse	35A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Verliersicherung für Andrückschrauben.

- **Kompakte Bauweise durch neuen Handgriff.**
- **Ergonomischer Handgriff aus 2 Komponenten mit hohem Bedienkomfort durch vergrößerte Handauflage.**

Mit Winkelfuß zur seitlichen Montage.

#### Verwendung:

**Zum schnellen Spannen und Öffnen beim Fertigen von Serienteilen** oder zum Einbau in Sonder-Spannvorrichtungen. Geeignet zum Spannen beim Bohren, Reiben, Schleifen, Biegen, Schweißen, Montieren usw.

### Technische Beschreibung

Bohrungs-Ø d	5,6 mm
Lochabstand f	25,5 mm
ganze Höhe	94 mm
Haltekraft P1	1000 N
Haltekraft P2	1200 N

Lochabstand e	20 mm
Andrückschraube	M6×35 mm
ganze Länge	162 mm
Typ	6833J
Spannhöhe H	48 mm
Produktart	Waagrechtspanner