



Senkrechtspanner mit waagrechtem Fuß, Typ: 1



Bestelldaten

Bestellnummer	376508 1
GTIN	4045197226266
Artikelklasse	32S

Beschreibung

Ausführung:

Mit waagrechtem Fuß zum Befestigen auf Montageplatten usw.

Verwendung:

Zum schnellen Spannen und Öffnen beim Fertigen von Serienteilen oder zum Einbau in Sonderspannvorrichtungen. Geeignet zum Spannen beim Bohren, Reiben, Schleifen, Biegen, Schweißen, Montieren usw.

Technische Beschreibung

Lochabstand e	16 mm
ganze Länge	51,5 mm
Haltekraft P1	500 N
Haltekraft P2	710 N
Bohrungs-Ø d	3 mm
ganze Höhe	77 mm

Lochabstand f	24 mm
Andrückschraube	M5×30 mm
Typ	376508 1
Spannhöhe H	19 mm
Produktart	Senkrechtspanner