



Senkrechtspanner mit Winkelfuß zur seitlichen Montage, Typ: 2



Bestelldaten

Bestellnummer	376520 2
GTIN	4020772007898
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

Mit Winkelfuß zur seitlichen Montage.

- **Kompakte Bauweise durch neuen Handgriff.**
- **Ergonomischer Handgriff aus 2 Komponenten mit hohem Bedienkomfort durch vergrößerte Handauflage.**
- **Verliersicherung für Andrückschraube.**
- **Fingerschutz durch Sicherheitsspannstück ohne Eingriffmöglichkeit.**

Verwendung:

Zum schnellen Spannen und Öffnen beim Fertigen von Serienteilen oder zum Einbau in Sonderspannvorrichtungen. Geeignet zum Spannen beim Bohren, Reiben, Schleifen, Biegen, Schweißen, Montieren usw.

Technische Beschreibung

Haltekraft P1	1000 N
Bohrungs-Ø d	6,1 mm
Andrückschraube	M6x35 mm

Lochabstand f	25,5 mm
ganze Höhe	176,5 mm
Haltekraft P2	1200 N
Lochabstand e	20 mm
ganze Länge	77 mm
Typ	6803J
Spannhöhe H	35 mm
Produktart	Senkrechtspanner