

Garant**Haarlineal rostfrei im Etui, Länge: 200mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 460095 200 |
| GTIN | 4045197444301 |
| Artikelklasse | 41H |

Beschreibung**Ausführung:**

Gehärtete, geschliffene und feinstgeläppte Haarmesskante. Keilförmiger Querschnitt mit spitzem Auslauf zum Prüfen auch in Ecken, Nuten, Aussparungen etc. Mit Kunststoff-Isoliergriff als Schutz gegen Handwärme.

Aus **rostfreiem** Stahl. **Beide Fasen blendfrei mattiert.**

Hinweis:

Die Geradheitstoleranz der Messkante bezieht sich auf einen Schwenkbereich von $\pm 15^\circ$ zur Symmetrieebene.

Technische Beschreibung

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Länge | 200 mm |
| Geradheitstoleranz der Messkante | 0,003 mm |
| Norm | DIN 874 |
| Werkstoff | rostfreier Stahl |
| Oberfläche Fase | blendfrei mattiert |
| Verpackung | Etui |
| Kalibrierung | F6 |
| Produktart | Haarlineal |

Dienstleistungen

026000 200

KalibrierungHaarlineal maximale Länge 200 mm

DAkS-KalibrierungHaarlineal maximale Länge 500 mm

026010 500