



Waagrechtspanner mit waagrechttem Fuß, Typ: 2



Bestelldaten

Bestellnummer	376610 2
GTIN	4020772008079
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

Verliersicherung für Andrückschrauben.

Kompakte Bauweise durch neuen Handgriff.

Ergonomischer Handgriff aus 2 Komponenten mit hohem Bedienkomfort durch vergrößerte Handauflage.

Mit waagrechttem Fuß zum Befestigen auf Montageplatten usw.

Verwendung:

Zum schnellen Spannen und Öffnen beim Fertigen von Serienteilen oder zum Einbau in Sonder-Spannvorrichtungen. Geeignet zum Spannen beim Bohren, Reiben, Schleifen, Biegen, Schweißen, Montieren usw.

Technische Beschreibung

Andrückschraube	M6×35 mm
Haltekraft P2	1200 N
Bohrungs-Ø d	5,6 mm
ganze Höhe	45 mm
Lochabstand f	19,5-29,5 mm
ganze Länge	162 mm

Lochabstand e	26 mm
Haltekraft P1	1000 N
Typ	6830J
Spannhöhe H	24 mm
Produktart	Waagrechtspanner