

**Flachlineal, Genauigkeit 1, Länge: 3000mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	460400 3000
GTIN	4045197206725
Artikelklasse	42G

Beschreibung**Ausführung:**

Die Lineale sind aus Spezialstahl, allseitig geschliffen. Form B, mit 2 Handschlitzten und lackiertem Mittelteil.

Verwendung:

Für Kontrolle und genaue Arbeiten.

Lieferumfang:

Inklusive Werksprüfprotokoll.

Hinweis:

Rostfreie Ausführung ab Werk lieferbar. Beachten Sie, dass die Lieferung **unfrei** ist.

Technische Beschreibung

Ebenheitstoleranz der Prüfflächen	0,054 mm
Querschnitt Breite $\pm 0,2$ mm	99,3 mm
Formbeschreibung	I-förmiger Querschnitt
Länge	3000 mm
Querschnitt Höhe $\pm 0,2$ mm	15,5 mm
Form	B
Norm	DIN 874
Genauigkeit	1
Produktnameattribut	Genauigkeit 1
Werkstoff	Spezialstahl

Kalibrierung	F7
Produktart	Flachlineal
Dienstleistungen	
KalibrierungFlachlineal maximale Länge 3000 mm	026080 3000