



Schubstangenspanner mit Winkelfuß, Typ: 3



Bestelldaten

Bestellnummer	376710 3
GTIN	4020772008420
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

Mit **Kniehebel-Übersetzung**. Die Selbsthemmung verhindert das Öffnen.

- **Niete aus rostfreiem Stahl, Lagerstellen gefettet.**
- **Mit langer Schubstangenföhrung.**
- **Handgriff in jede beliebige Winkelstellung schwenkbar.**
- **Mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube.**
- **Abnehmbarer Winkelfuß, dadurch Befestigung an Blechwänden.**

Verwendung:

Zum Einbau in Sonder-Spannvorrichtungen, beim Bohren, Reiben, Schleifen, Biegen, Schweißen, Montieren usw.

Sonderzubehör:

Winkelfuß Nr. 376730.

Hinweis:

- **Größe 0 und 3 auch aus nichtrostendem Stahl lieferbar!**

Technische Beschreibung

Spannhöhe h bis Mitte Schraube	25 mm
Haltekraft P (Druck und Zug)	2500 N
Spannhub	32 mm

stirnseitiges Gewinde am Spanner	M20×1,5 mm
Bohrungs-Ø d	6,5 mm
Andrückschraube	M8×35 mm
Winkelfußbreite K	60 mm
Lochabstand f	29,5 - 42,5 mm
Gesamthöhe H	108 mm
Gesamtlänge L	302,5 mm
Typ	6841J
Produktart	Schubstangenspanner

Zubehör

Winkelfuß stabil Typ 2	376730 2
Winkelfuß stabil Typ 5	376730 5
Winkelfuß stabil Typ 3	376730 3