



## Waagrechtspanner mit Winkelfuß, Typ: 3



### Bestelldaten

Bestellnummer	376640 3
GTIN	4020772008284
Artikelklasse	35A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Verliersicherung für Andrückschrauben.

- **Kompakte Bauweise durch neuen Handgriff.**
- **Ergonomischer Handgriff aus 2 Komponenten mit hohem Bedienkomfort durch vergrößerte Handauflage.**

Mit Winkelfuß zur seitlichen Montage.

#### Verwendung:

**Zum schnellen Spannen und Öffnen beim Fertigen von Serienteilen** oder zum Einbau in Sonder-Spannvorrichtungen. Geeignet zum Spannen beim Bohren, Reiben, Schleifen, Biegen, Schweißen, Montieren usw.

### Technische Beschreibung

Lochabstand f	28,5 mm
ganze Länge	206 mm
Haltekraft P1	1800 N
Bohrungs-Ø d	6,8 mm
Andrückschraube	M8×45 mm

ganze Höhe	86,5 mm
Lochabstand e	24 mm
Haltekraft P2	2500 N
Typ	6833J
Spannhöhe H	40 mm
Produktart	Waagrechtspanner