



## Senkrechtspanner mit waagrechtem Fuß, Typ: 2



### Bestelldaten

Bestellnummer	376508 2
GTIN	4045197226273
Artikelklasse	32S

### Beschreibung

#### Ausführung:

Mit waagrechtem Fuß zum Befestigen auf Montageplatten usw.

#### Verwendung:

**Zum schnellen Spannen und Öffnen beim Fertigen von Serienteilen** oder zum Einbau in Sonderspannvorrichtungen. Geeignet zum Spannen beim Bohren, Reiben, Schleifen, Biegen, Schweißen, Montieren usw.

### Technische Beschreibung

Haltekraft P1	1200 N
Andrückschraube	M6×50 mm
ganze Höhe	140 mm
Lochabstand e	12,5 mm
Bohrungs-Ø d	5,2 mm
Haltekraft P2	1500 N

Lochabstand f	27 mm
ganze Länge	74,5 mm
Typ	376508 2
Spannhöhe H	22,5 mm
Produktart	Senkrechtspanner