



Senkrechtspanner mit Winkelfuß zur seitlichen Montage, Typ: 3



Bestelldaten

Bestellnummer	376520 3
GTIN	4020772007904
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

Mit Winkelfuß zur seitlichen Montage.

- **Kompakte Bauweise durch neuen Handgriff.**
- **Ergonomischer Handgriff aus 2 Komponenten mit hohem Bedienkomfort durch vergrößerte Handauflage.**
- **Verliersicherung für Andrückschraube.**
- **Fingerschutz durch Sicherheitsspannstück ohne Eingriffmöglichkeit.**

Verwendung:

Zum schnellen Spannen und Öffnen beim Fertigen von Serienteilen oder zum Einbau in Sonderspannvorrichtungen. Geeignet zum Spannen beim Bohren, Reiben, Schleifen, Biegen, Schweißen, Montieren usw.

Technische Beschreibung

ganze Höhe	223 mm
Haltekraft P1	1400 N
ganze Länge	111 mm

Lochabstand f	28,5 mm
Lochabstand e	24 mm
Bohrungs-Ø d	6,5 mm
Andrückschraube	M8×45 mm
Haltekraft P2	2500 N
Typ	6803J
Spannhöhe H	40 mm
Produktart	Senkrechtspanner