



Waagrechtspanner mit waagrechtem Fuß, Typ: 3



Bestelldaten

Bestellnummer	376610 3
GTIN	4020772008086
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

Verliersicherung für Andrückschrauben.

Kompakte Bauweise durch neuen Handgriff.

Ergonomischer Handgriff aus 2 Komponenten mit hohem Bedienkomfort durch vergrößerte Handauflage.

Mit waagrechtem Fuß zum Befestigen auf Montageplatten usw.

Verwendung:

Zum schnellen Spannen und Öffnen beim Fertigen von Serienteilen oder zum Einbau in Sonder-Spannvorrichtungen. Geeignet zum Spannen beim Bohren, Reiben, Schleifen, Biegen, Schweißen, Montieren usw.

Technische Beschreibung

Haltekraft P1	1800 N
Lochabstand f	22-31,8 mm
Andrückschraube	M8×45 mm
Lochabstand e	25,7 mm
Bohrungs-Ø d	6,5 mm
ganze Höhe	48,5 mm

Haltekraft P2	2500 N
ganze Länge	206 mm
Typ	6830J
Spannhöhe H	32 mm
Produktart	Waagrechtspanner