

**Garant****Haarlineal rostfrei im Etui, Länge: 300mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	460095 300
GTIN	4045197444318
Artikelklasse	41H

**Beschreibung****Ausführung:**

Gehärtete, geschliffene und feinstgeläppte Haarmesskante. Keilförmiger Querschnitt mit spitzem Auslauf zum Prüfen auch in Ecken, Nuten, Aussparungen etc. Mit Kunststoff-Isoliergriff als Schutz gegen Handwärme.

Aus **rostfreiem** Stahl. **Beide Fasen blendfrei mattiert.**

**Hinweis:**

Die Geradheitstoleranz der Messkante bezieht sich auf einen Schwenkbereich von  $\pm 15^\circ$  zur Symmetrieebene.

**Technische Beschreibung**

Geradheitstoleranz der Messkante	0,003 mm
Länge	300 mm
Norm	DIN 874
Werkstoff	rostfreier Stahl
Oberfläche Fase	blendfrei mattiert
Verpackung	Etui
Kalibrierung	F6
Produktart	Haarlineal

**Dienstleistungen**

DAkS-Kalibrierung Haarlineal maximale Länge 500 mm	026010 500
--	------------

KalibrierungHaarlineal maximale Länge 500 mm

026000 500