



Waagrechtspanner mit waagrechtem Fuß, Typ: 3



Bestelldaten

Bestellnummer	376625 3
GTIN	4020772390358
Artikelklasse	32S

Beschreibung

Ausführung:

Verliersicherung für Andrückschrauben.

Mit waagrechtem Fuß zum Befestigen auf Montageplatten usw.

Verwendung:

Zum schnellen Spannen und Öffnen beim Fertigen von Serienteilen oder zum Einbau in Sonder-Spannvorrichtungen. Geeignet zum Spannen beim Bohren, Reiben, Schleifen, Biegen, Schweißen, Montieren usw.

Technische Beschreibung

ganze Höhe	68,5 mm
Bohrungs-Ø d	6,6 mm
ganze Länge	190 mm
Lochabstand f	31,6 mm
Lochabstand e	26 mm
Haltekraft P2	2300 N
Andrückschraube	M8×50 mm
Haltekraft P1	1650 N
Typ	376625 3

Spannhöhe H	33 mm
Produktart	Waagrechtspanner