



## Schubstangenspanner mit umsteckbarem Handhebel, Typ: 4



### Bestelldaten

Bestellnummer	376760 4
GTIN	4020772092627
Artikelklasse	35A

### Beschreibung

#### Ausführung:

- **Sehr stabile Konstruktion, mit Schubstangenführung.**
- **Schubstange und Handhebel gleichlaufend.**
- **Grundkörper aus Temporguss.**
- **Hebelteile und Schubstange aus Vergütungsstahl, verzinkt und passiviert.**
- **Vergütete Andrückschraube.**
- **Gehärtete Bolzen, wartungsfreie Sinterbuchsen.**
- **Für hohe Spannkräfte.**
- **Grundkörper aus Temporguss, brüniert.**

#### Verwendung:

- **Zum schnellen Spannen / Öffnen bei Serienfertigung.**
- **Als Druck- und Zugspanner.**
- **Zum Einbau in Sonderspannvorrichtungen.**
- **Zum Spannen beim Bohren, Reiben, Schleifen, Biegen, Schweißen, Montieren usw.**

### Technische Beschreibung

Gewicht	0,65 kg
Lochabstand l	36,5 mm

Lochabstand k	25 mm
Bohrungs-Ø d	5,5 mm
Spannhöhe h bis Mitte Schraube	12 mm
Andrückschraube	M8×35 mm
Grundkörperlänge f	90 mm
Grundkörperbreite n	47 mm
Haltekraft P (Druck und Zug)	7000 N
Spannhub	32 mm
Lochabstand g	33,3 mm
Gesamthöhe H	132 mm
Gesamtlänge L	155 mm
Typ	6842PL
Produktart	Schubstangenspanner