



Schubstangenspanner mit Winkelfuß, Typ: 5



Bestelldaten

Bestellnummer	376710 5
GTIN	4020772008437
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

Mit **Kniehebel-Übersetzung**. Die Selbsthemmung verhindert das Öffnen.

- **Niete aus rostfreiem Stahl, Lagerstellen gefettet.**
- **Mit langer Schubstangenföhrung.**
- **Handgriff in jede beliebige Winkelstellung schwenkbar.**
- **Mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube.**
- **Abnehmbarer Winkelfuß, dadurch Befestigung an Blechwänden.**

Verwendung:

Zum Einbau in Sonder-Spannvorrichtungen, beim Bohren, Reiben, Schleifen, Biegen, Schweißen, Montieren usw.

Sonderzubehör:

Winkelfuß Nr. 376730.

Hinweis:

- **Größe 0 und 3 auch aus nichtrostendem Stahl lieferbar!**

Technische Beschreibung

Spannhub	40 mm
Lochabstand f	29 - 46 mm
stirnseitiges Gewinde am Spanner	M24×1,5 mm

Bohrungs-Ø d	8,5 mm
Haltekraft P (Druck und Zug)	4500 N
Spannhöhe h bis Mitte Schraube	30 mm
Winkelfußbreite K	65 mm
Andrückschraube	M12×50 mm
Gesamthöhe H	129,5 mm
Gesamtlänge L	379,5 mm
Typ	6841J
Produktart	Schubstangenspanner

Zubehör

Winkelfuß stabil Typ 2	376730 2
Winkelfuß stabil Typ 5	376730 5
Winkelfuß stabil Typ 3	376730 3