



Waagrechtspanner mit Winkelfuß, Typ: 4



Bestelldaten

Bestellnummer	376640 4
GTIN	4020772008291
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

Verliersicherung für Andrückschrauben.

- **Kompakte Bauweise durch neuen Handgriff.**
- **Ergonomischer Handgriff aus 2 Komponenten mit hohem Bedienkomfort durch vergrößerte Handauflage.**

Mit Winkelfuß zur seitlichen Montage.

Verwendung:

Zum schnellen Spannen und Öffnen beim Fertigen von Serienteilen oder zum Einbau in Sonder-Spannvorrichtungen. Geeignet zum Spannen beim Bohren, Reiben, Schleifen, Biegen, Schweißen, Montieren usw.

Technische Beschreibung

ganze Höhe	133 mm
Lochabstand f	32 mm
Haltekraft P1	2000 N
Haltekraft P2	3000 N
Andrückschraube	M8×65 mm

ganze Länge	282 mm
Bohrungs-Ø d	8,5 mm
Lochabstand e	32 mm
Typ	6833J
Spannhöhe H	60 mm
Produktart	Waagrechtspanner