

Garant**Haarlineal rostfrei im Etui, Länge: 500mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	460095 500
GTIN	4045197444325
Artikelklasse	41H

Beschreibung**Ausführung:**

Gehärtete, geschliffene und feinstgeläppte Haarmesskante. Keilförmiger Querschnitt mit spitzem Auslauf zum Prüfen auch in Ecken, Nuten, Aussparungen etc. Mit Kunststoff-Isoliergriff als Schutz gegen Handwärme.

Aus **rostfreiem** Stahl. **Beide Fasen blendfrei mattiert.**

Hinweis:

Die Geradheitstoleranz der Messkante bezieht sich auf einen Schwenkbereich von $\pm 15^\circ$ zur Symmetrieebene.

Technische Beschreibung

Geradheitstoleranz der Messkante	0,004 mm
Länge	500 mm
Norm	DIN 874
Werkstoff	rostfreier Stahl
Oberfläche Fase	blendfrei mattiert
Verpackung	Etui
Kalibrierung	F6
Produktart	Haarlineal

Dienstleistungen

Kalibrierung Haarlineal maximale Länge 500 mm	026000 500
---	------------

DAkKS-Kalibrierung Haarlineal maximale Länge 500 mm

026010 500