



Waagrechtspanner mit waagrechtem Fuß, Typ: 4



Bestelldaten

Bestellnummer	376625 4
GTIN	4045197229946
Artikelklasse	32S

Beschreibung

Ausführung:

Verliersicherung für Andrückschrauben.

Mit waagrechtem Fuß zum Befestigen auf Montageplatten usw.

Verwendung:

Zum schnellen Spannen und Öffnen beim Fertigen von Serienteilen oder zum Einbau in Sonder-Spannvorrichtungen. Geeignet zum Spannen beim Bohren, Reiben, Schleifen, Biegen, Schweißen, Montieren usw.

Technische Beschreibung

ganze Höhe	90 mm
Bohrungs-Ø d	8,8 mm
Lochabstand f	43 mm
Haltekraft P1	2500 N
Haltekraft P2	3500 N
Andrückschraube	M10×90 mm
Lochabstand e	41,2 mm
ganze Länge	273 mm
Typ	376625 4

Spannhöhe H	45 mm
Produktart	Waagrechtspanner