



Waagrechtspanner mit waagrechtem Fuß, Typ: 4



Bestelldaten

Bestellnummer	376610 4
GTIN	4020772008093
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

Verliersicherung für Andrückschrauben.

Kompakte Bauweise durch neuen Handgriff.

Ergonomischer Handgriff aus 2 Komponenten mit hohem Bedienkomfort durch vergrößerte Handauflage.

Mit waagrechtem Fuß zum Befestigen auf Montageplatten usw.

Verwendung:

Zum schnellen Spannen und Öffnen beim Fertigen von Serienteilen oder zum Einbau in Sonder-Spannvorrichtungen. Geeignet zum Spannen beim Bohren, Reiben, Schleifen, Biegen, Schweißen, Montieren usw.

Technische Beschreibung

Lochabstand f	29-43 mm
Haltekraft P2	3000 N
ganze Höhe	75 mm
ganze Länge	287 mm
Andrückschraube	M8×65 mm
Haltekraft P1	2000 N

Bohrungs-Ø d	8,5 mm
Lochabstand e	41 mm
Typ	6830J
Spannhöhe H	45 mm
Produktart	Waagrechtspanner