



Präzisions-Stahlmaßstab rostfrei, gelaserte Teilung, Länge: 300mm



Bestelldaten

Bestellnummer	461400 300
GTIN	2050001063731
Artikelklasse	46R

Beschreibung

Ausführung:

Aus **rostfreiem** Spezial-Uhrfederstahl mit geschliffenen Messkanten. Breite Ausführung. Ober- und Unterkante mit mm-Teilung. Sehr gute Ablesbarkeit durch matte Oberfläche und scharfes Teilungsbild.

Teilung mit Laserstrahl tief eingraviert. **Hochpräzise Teilung**. Oberfläche mattiert. Besonders robust und verschleißfest. **Stückgeprüft und mit Identifikations-Nr. gekennzeichnet.**

Technische Beschreibung

Länge	300 mm
Querschnitt Stärke	1 mm
Querschnitt Breite	30 mm
Kalibrierung	F10
Fehlergrenze	0,1 mm
Werkstoff	Edelstahl, INOX
Produktart	Lineal

Dienstleistungen

Kalibrierung Stahlmaßstab maximale Länge 500/2 mm	026200 500/2
---	--------------