



## Waagrechtspanner mit Sicherheitsverriegelung, Typ: 3



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 376650 3      |
| GTIN          | 4020772008819 |
| Artikelklasse | 35A           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

- Niete aus rostfreiem Stahl.
- Einsatzgehärtete Lagerbuchsen.
- Lagerstellen gefettet.
- Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube.
- Kompakte Bauweise durch neuen Handgriff.
- Ergonomischer Handgriff aus 2 Komponenten mit hohem Bedienkomfort durch vergrößerte Handauflage.
- Verliersicherung für Andrückschrauben.

#### Verwendung:

Durch patentierte Sicherheitsverriegelung im geschlossenen als auch im geöffneten Zustand besonders geeignet bei auftretenden Vibrationen und bei der Überkopfmontage.

### Technische Beschreibung

|               |            |
|---------------|------------|
| Haltekraft P1 | 1800 N     |
| Lochabstand f | 22-31,8 mm |
| Lochabstand e | 25,7 mm    |
| ganze Höhe    | 48,5 mm    |
| Haltekraft P2 | 2500 N     |

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Andrückschraube | M8×45 mm         |
| ganze Länge     | 206 mm           |
| Bohrungs-Ø d    | 6,5 mm           |
| Typ             | 6830SJ           |
| Spannhöhe H     | 32 mm            |
| Produktart      | Waagrechtspanner |