

**Haarlineal brüniert im Etui, Länge: 75mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 460100 75     |
| GTIN          | 4045197206503 |
| Artikelklasse | 42G           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Gehärtete, geschliffene und feinstgeläppte Haarmesskante. Keilförmiger Querschnitt mit spitzem Auslauf zum Prüfen auch in Ecken, Nuten, Aussparungen etc. Mit Kunststoff-Isoliergriff als Schutz gegen Handwärme.

Aus gealtertem Spezialstahl, beide Fasen brüniert (blendfrei).

**Hinweis:**

Die Geradheitstoleranz der Messkante bezieht sich auf einen Schwenkbereich von  $\pm 15^\circ$  zur Symmetrieebene.

**Technische Beschreibung**

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Länge                            | 75 mm                   |
| Geradheitstoleranz der Messkante | 0,002 mm                |
| Norm                             | DIN 874                 |
| Werkstoff                        | gealterter Spezialstahl |
| Oberfläche Fase                  | brüniert (blendfrei)    |
| Verpackung                       | Etui                    |
| Kalibrierung                     | F6                      |
| Produktart                       | Haarlineal              |

**Dienstleistungen**

|   |            |
|---|------------|
| Kalibrierung Haarlineal maximale Länge 200 mm | 026000 200 |
|---|------------|

DAkkS-Kalibrierung Haarlineal maximale Länge 500 mm

026010 500