



Waagrechtspanner mit waagrechttem Fuß, Typ: 5



Bestelldaten

Bestellnummer	376610 5
GTIN	4020772008109
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

Verliersicherung für Andrückschrauben.

Kompakte Bauweise durch neuen Handgriff.

Ergonomischer Handgriff aus 2 Komponenten mit hohem Bedienkomfort durch vergrößerte Handauflage.

Mit waagrechttem Fuß zum Befestigen auf Montageplatten usw.

Verwendung:

Zum schnellen Spannen und Öffnen beim Fertigen von Serienteilen oder zum Einbau in Sonder-Spannvorrichtungen. Geeignet zum Spannen beim Bohren, Reiben, Schleifen, Biegen, Schweißen, Montieren usw.

Technische Beschreibung

Haltekraft P1	3000 N
ganze Länge	321 mm
Lochabstand e	41,5 mm
Andrückschraube	M8×65 mm
Bohrungs-Ø d	8,5 mm
Haltekraft P2	5000 N

Lochabstand f	41,5 mm
ganze Höhe	73 mm
Typ	6830J
Spannhöhe H	46 mm
Produktart	Waagrechtspanner