



Schwerer Schubstangenspanner, Typ: 3



Bestelldaten

Bestellnummer	376720 3
GTIN	4020772094232
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

- **Sehr stabile Konstruktion, mit Schubstangenführung.**
- **Schubstange und Handhebel gleichlaufend.**
- **Grundkörper aus Temperguss.**
- **Hebelteile und Schubstange aus Vergütungsstahl, verzinkt und passiviert.**
- **Vergütete Andrückschraube.**

Verwendung:

- **Zum schnellen Spannen / Öffnen bei Serienfertigung.**
- **Als Druck- und Zugspanner.**
- **Zum Einbau in Sonderspannvorrichtungen.**
- **Zum Spannen beim Bohren, Reiben, Schleifen, Biegen, Schweißen, Montieren usw.**

Technische Beschreibung

Lochabstand e	41 mm
Spannhöhe h bis Mitte Schraube	30 mm
Haltekraft P (Druck und Zug)	4000 N
Bohrungs-Ø d	6,5 mm
Andrückschraube	M8×35 mm

Lochabstand g	36 mm
Lochabstand f	44 mm
Spannhub	32 mm
Gesamthöhe H	116 mm
Gesamtlänge L	309 mm
Typ	6842
Produktart	Schubstangenspanner