



## Haarlineal brüniert im Etui, Länge: 100mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	460100 100
GTIN	4045197206510
Artikelklasse	42G

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gehärtete, geschliffene und feinstgeläppte Haarmesskante. Keilförmiger Querschnitt mit spitzem Auslauf zum Prüfen auch in Ecken, Nuten, Aussparungen etc. Mit Kunststoff-Isoliergriff als Schutz gegen Handwärme.

Aus gealtertem Spezialstahl, beide Fasen brüniert (blendfrei).

#### Hinweis:

Die Geradheitstoleranz der Messkante bezieht sich auf einen Schwenkbereich von  $\pm 15^\circ$  zur Symmetrieebene.

### Technische Beschreibung

Geradheitstoleranz der Messkante	0,002 mm
Länge	100 mm
Norm	DIN 874
Werkstoff	gealterter Spezialstahl
Oberfläche Fase	brüniert (blendfrei)
Verpackung	Etui
Kalibrierung	F6
Produktart	Haarlineal

### Dienstleistungen

Kalibrierung Haarlineal maximale Länge 200 mm	026000 200
---	------------

DAkkS-Kalibrierung Haarlineal maximale Länge 500 mm

026010 500