

**Flachlineal, Genauigkeit 0, Länge: 2000mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	460300 2000
GTIN	4045197206664
Artikelklasse	42G

Beschreibung**Ausführung:**

Die Lineale sind aus Spezialstahl, allseitig geschliffen. Form B, mit 2 Handschlitzten und lackiertem Mittelteil.

Verwendung:

Für genaueste Feinprüfarbeiten.

Lieferumfang:

Inklusive Werksprüfprotokoll.

Hinweis:

Rostfreie Ausführung ab Werk lieferbar. Beachten Sie, dass die Lieferung **unfrei** ist.

Technische Beschreibung

Ebenheitstoleranz der Prüfflächen	0,022 mm
Form	B
Formbeschreibung	I-förmiger Querschnitt
Querschnitt Höhe $\pm 0,2$ mm	14,5 mm
Querschnitt Breite $\pm 0,2$ mm	79,3 mm
Länge	2000 mm
Norm	DIN 874
Genauigkeit	0
Produktnameattribut	Genauigkeit 0
Werkstoff	Spezialstahl

Kalibrierung	F7
Produktart	Flachlineal
Dienstleistungen	
KalibrierungFlachlineal maximale Länge 2000 mm	026080 2000