



Innenmessschraube MicroGauge, Messbereich: 0,95-1,55mm



Bestelldaten

Bestellnummer	428670 0,95-1,55
GTIN	5051102218928
Artikelklasse	46B

Beschreibung

Ausführung:

2-Punkt-Bohrungsmesssystem zur hochgenauen Messung von Bohrungen zwischen 0,95– 10,35 mm. Das kompakte Format und geringe Gewicht (Masse eines Kugelschreibers) erleichtert das Messen bei kleinen Präzisionsteilen. Hartverchromte, ballige Messkontakte. Klare LCD-Anzeige mit umschaltbarer Auflösung bis 0,0005 mm. Datenausgang über RS232- oder USB-Proximity. Staubdicht und Strahlwassergeschützt (IP65).

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 357, Einstellringe mit UKAS-Kalibrierscheinen.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498948

Hinweis:

Als Einzelgerät oder im Satz, Tiefenanschlüge auf Anfrage erhältlich. Durch Verwendung eines zusätzlichen Adapters können Diatest-Taster angeschlossen werden.

Technische Beschreibung

Messbereich Messköpfe	0,95–1,15; 1,07–1,25; 1,17–1,35; 1,27–1,45; 1,37–1,55 mm
Linearität	Ø 1,0 – 1,55: maximal 2 % des Messwegs; mindestens 0,001 / Ø 1,5 – 6,35: maximal 1 % des Messwegs; mindestens 0,001 mm
Ablesung wählbar	0,01 / 0,001 / 0,0005 mm
Messbereich	0,95 - 1,55 mm
Anzahl Einstellringe	5
Anzahl Messköpfe	5
Wiederholbarkeit	0,001 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 357
Anzahl enthaltener Batterien	2
IP-Schutzart	IP 65
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	DIN 863
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	Preis auf Anfrage
Produktart	2-Punkt-Innenmessschraube

Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357	081560 357
Anschlusskabel Typ USB2	498948 USB2
Anschlusskabel Typ R2	498948 R2