



## Schwerer Schubstangenspanner, Typ: 5



### Bestelldaten

Bestellnummer	376720 5
GTIN	4020772008581
Artikelklasse	35A

### Beschreibung

#### Ausführung:

- **Sehr stabile Konstruktion, mit Schubstangenführung.**
- **Schubstange und Handhebel gleichlaufend.**
- **Grundkörper aus Temporguss.**
- **Hebelteile und Schubstange aus Vergütungsstahl, verzinkt und passiviert.**
- **Vergütete Andrückschraube.**

#### Verwendung:

- **Zum schnellen Spannen / Öffnen bei Serienfertigung.**
- **Als Druck- und Zugspanner.**
- **Zum Einbau in Sonderspannvorrichtungen.**
- **Zum Spannen beim Bohren, Reiben, Schleifen, Biegen, Schweißen, Montieren usw.**

### Technische Beschreibung

Spannhöhe h bis Mitte Schraube	38 mm
Spannhub	40 mm
Lochabstand e	41 mm
Lochabstand g	41 mm
Lochabstand f	50 mm

Bohrungs-Ø d	8,5 mm
Haltekraft P (Druck und Zug)	10000 N
Andrückschraube	M12×50 mm
Gesamthöhe H	137,5 mm
Gesamtlänge L	380 mm
Typ	6842
Produktart	Schubstangenspanner