

TAJIMA

Stahlmaßstab, rostfrei, Länge: 300 mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 461620 300 |
| GTIN | 4975364041210 |
| Artikelklasse | 46R |

Beschreibung

Ausführung:

Aus **rostfreiem** Stahl, matte Oberfläche mit scharfem Teilungsbild.

Oberkante mm-Teilung, Unterkante 1/2-mm-Teilung.

Rückseite mit Umrechnungstabelle Zoll / metrisch und Tabelle der Kernloch-Ø.

Werkstoff: Edelstahl, INOX

Kalibrierung: F10

Fehlergrenze: 0,13 mm

Querschnitt Breite: 25 mm

Querschnitt Stärke: 1 mm

Technische Beschreibung

| | |
|--------------------|-----------------|
| Länge | 300 mm |
| Querschnitt Breite | 25 mm |
| Querschnitt Stärke | 1 mm |
| Kalibrierung | F10 |
| Fehlergrenze | 0,13 mm |
| Norm | EG I |
| Teilung Oberkante | 1 mm |
| Teilung Unterkante | 1/2 mm |
| Werkstoff | Edelstahl, INOX |
| Produktart | Stahlmaßstab |

Dienstleistungen

| | |
|---|--------------|
| Kalibrierung Stahlmaßstab maximale Länge 500/2 mm | 016100 500/2 |
| Signierung laserbeschriftet Typ | 018940 |