

**Haarlineal brüniert im Etui, Länge: 125mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	460100 125
GTIN	4045197206527
Artikelklasse	42G

Beschreibung**Ausführung:**

Gehärtete, geschliffene und feinstgeläppte Haarmesskante. Keilförmiger Querschnitt mit spitzem Auslauf zum Prüfen auch in Ecken, Nuten, Aussparungen etc. Mit Kunststoff-Isoliergriff als Schutz gegen Handwärme.

Aus gealtertem Spezialstahl, beide Fasen brüniert (blendfrei).

Hinweis:

Die Geradheitstoleranz der Messkante bezieht sich auf einen Schwenkbereich von $\pm 15^\circ$ zur Symmetrieebene.

Technische Beschreibung

Geradheitstoleranz der Messkante	0,003 mm
Länge	125 mm
Norm	DIN 874
Werkstoff	gealterter Spezialstahl
Oberfläche Fase	brüniert (blendfrei)
Verpackung	Etui
Kalibrierung	F6
Produktart	Haarlineal

Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierung Haarlineal maximale Länge 500 mm	026010 500
--	------------

KalibrierungHaarlineal maximale Länge 200 mm

026000 200