



## Waagrechtspanner mit waagrechttem Fuß, rostfrei, Typ: 1



### Bestelldaten

Bestellnummer	376620 1
GTIN	4020772008949
Artikelklasse	35A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Verliersicherung für Andrückschrauben.

Kompakte Bauweise durch neuen Handgriff.

Ergonomischer Handgriff aus 2 Komponenten mit hohem Bedienkomfort durch vergrößerte Handauflage.

Mit waagrechttem Fuß zum Befestigen auf Montageplatten usw.

#### Verwendung:

**Zum schnellen Spannen und Öffnen beim Fertigen von Serienteilen** oder zum Einbau in Sonder-Spannvorrichtungen. Geeignet zum Spannen beim Bohren, Reiben, Schleifen, Biegen, Schweißen, Montieren usw.

### Technische Beschreibung

Bohrungs-Ø d	5,2 mm
ganze Höhe	30 mm
ganze Länge	120 mm
Haltekraft P1	800 N
Andrückschraube	M5×30 mm
Haltekraft P2	1100 N

Lochabstand e	13-14,5 mm
Lochabstand f	19,7 mm
Typ	6830NIJ
Spannhöhe H	19 mm
Produktart	Waagrechtspanner