



Schwerer Schubstangenspanner, Typ: 7



Bestelldaten

Bestellnummer	376720 7
GTIN	4020772008598
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

- **Sehr stabile Konstruktion, mit Schubstangenführung.**
- **Schubstange und Handhebel gleichlaufend.**
- **Grundkörper aus Temperguss.**
- **Hebelteile und Schubstange aus Vergütungsstahl, verzinkt und passiviert.**
- **Vergütete Andrückschraube.**

Verwendung:

- **Zum schnellen Spannen / Öffnen bei Serienfertigung.**
- **Als Druck- und Zugspanner.**
- **Zum Einbau in Sonderspannvorrichtungen.**
- **Zum Spannen beim Bohren, Reiben, Schleifen, Biegen, Schweißen, Montieren usw.**

Technische Beschreibung

Spannhöhe h bis Mitte Schraube	55 mm
Lochabstand f	65 mm
Spannhub	50 mm
Lochabstand g	57 mm
Haltekraft P (Druck und Zug)	25000 N

Bohrungs-Ø d	11 mm
Lochabstand e	70 mm
Andrückschraube	M12×50 mm
Gesamthöhe H	179 mm
Gesamtlänge L	460 mm
Typ	6842
Produktart	Schubstangenspanner