



Schubstangenspanner kurze Bauform, Typ: 3



Bestelldaten

Bestellnummer	376700 3
GTIN	4020772008550
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

Pass-Schrauben vergütet.

- **Kompakte Bauweise durch Handgriff.**
- **Ergonomischer Handgriff aus 2 Komponenten mit hohem Bedienkomfort durch vergrößerte Handauflage.**

Verwendung:

- **Direkte Befestigung an Blechwänden.**
- **In Vorrichtungskörper mit stirnseitigem Gewinde.**

Sonderzubehör:

Winkelfuß Nr. 376730.

Hinweis:

- **Aus nichtrostendem Stahl auf Anfrage.**

Technische Beschreibung

Haltekraft P (Druck und Zug)	2500 N
Andrückschraube	M8×35 mm

Spannhub	40 mm
stirnseitiges Gewinde am Spanner	M20×1,5 mm
Gesamthöhe H	123 mm
Gesamtlänge L	258 mm
Typ	6844J
Produktart	Schubstangenspanner

Zubehör

Winkelfuß stabil Typ 2	376730 2
Winkelfuß stabil Typ 3	376730 3
Winkelfuß stabil Typ 5	376730 5