

TAJIMA

Stahlmaßstab, rostfrei, Länge: 600 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	461620 600
GTIN	4975364041227
Artikelklasse	46R

Beschreibung

Ausführung:

Aus **rostfreiem** Stahl, matte Oberfläche mit scharfem Teilungsbild.

Oberkante mm-Teilung, Unterkante 1/2-mm-Teilung.

Rückseite mit Umrechnungstabelle Zoll / metrisch und Tabelle der Kernloch-Ø.

Werkstoff: Edelstahl, INOX

Kalibrierung: F10

Fehlergrenze: 0,16 mm

Querschnitt Breite: 30 mm

Querschnitt Stärke: 1,2 mm

Technische Beschreibung

Länge	600 mm
Querschnitt Stärke	1,2 mm
Querschnitt Breite	30 mm
Kalibrierung	F10
Fehlergrenze	0,16 mm
Norm	EG I
Teilung Oberkante	1 mm
Teilung Unterkante	1/2 mm
Werkstoff	Edelstahl, INOX
Produktart	Stahlmaßstab

Dienstleistungen

Kalibrierung Stahlmaßstab maximale Länge 1000/2 mm	016100 1000/2
Signierung laserbeschriftet Typ	018940