



Haarlineal brüniert im Etui, Länge: 150mm



Bestelldaten

Bestellnummer	460100 150
GTIN	4045197206534
Artikelklasse	42G

Beschreibung

Ausführung:

Gehärtete, geschliffene und feinstgeläppte Haarmesskante. Keilförmiger Querschnitt mit spitzem Auslauf zum Prüfen auch in Ecken, Nuten, Aussparungen etc. Mit Kunststoff-Isoliergriff als Schutz gegen Handwärme.

Aus gealtertem Spezialstahl, beide Fasen brüniert (blendfrei).

Hinweis:

Die Geradheitstoleranz der Messkante bezieht sich auf einen Schwenkbereich von $\pm 15^\circ$ zur Symmetrieebene.

Technische Beschreibung

Geradheitstoleranz der Messkante	0,003 mm
Länge	150 mm
Norm	DIN 874
Werkstoff	gealterter Spezialstahl
Oberfläche Fase	brüniert (blendfrei)
Verpackung	Etui
Kalibrierung	F6
Produktart	Haarlineal

Dienstleistungen

Kalibrierung Haarlineal maximale Länge 200 mm	026000 200
---	------------

DAkkS-Kalibrierung Haarlineal maximale Länge 500 mm

026010 500