



Innenmessschraube MicroGauge, Messbereich: 2,25-4,25mm



Bestelldaten

Bestellnummer	428670 2,25-4,25
GTIN	5051102218942
Artikelklasse	46B

Beschreibung

Ausführung:

2-Punkt-Bohrungsmesssystem zur hochgenauen Messung von Bohrungen zwischen 0,95– 10,35 mm. Das kompakte Format und geringe Gewicht (Masse eines Kugelschreibers) erleichtert das Messen bei kleinen Präzisionsteilen. Hartverchromte, ballige Messkontakte. Klare LCD-Anzeige mit umschaltbarer Auflösung bis 0,0005 mm. Datenausgang über RS232- oder USB-Proximity. Staubdicht und Strahlwassergeschützt (IP65).

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 357, Einstellringe mit UKAS-Kalibrierscheinen.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498948

Hinweis:

Als Einzelgerät oder im Satz, Tiefenanschlüge auf Anfrage erhältlich. Durch Verwendung eines zusätzlichen Adapters können Diatest-Taster angeschlossen werden.

Technische Beschreibung

Wiederholbarkeit	0,001 mm
Anzahl Einstellringe	7
Messbereich Messköpfe	2,25–2,75; 2,5–3; 2,75–3,25; 3–3,5; 3,25–3,75 ; 3,5–4 ; 3,75–4,25 mm
Linearität	Ø 1,0 – 1,55: maximal 2 % des Messwegs; mindestens 0,001 / Ø 1,5 – 6,35: maximal 1 % des Messwegs; mindestens 0,001 mm
Anzahl Messköpfe	7
Ablesung wählbar	0,01 / 0,001 / 0,0005 mm
Messbereich	2,25 - 4,25 mm
Anzahl enthaltener Batterien	2
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 357
IP-Schutzart	IP 65
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	DIN 863
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	Preis auf Anfrage
Produktart	2-Punkt-Innenmessschraube

Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357	081560 357
Anschlusskabel Typ USB2	498948 USB2
Anschlusskabel Typ R2	498948 R2