



Schubstangenspanner kurze Bauform, Typ: 2



Bestelldaten

Bestellnummer	376725 2
GTIN	4045197226785
Artikelklasse	32S

Beschreibung

Ausführung:

Pass-Schrauben vergütet.

- **Ergonomischer Handgriff aus ölbeständigem Kunststoff.**

Verwendung:

- **Direkte Befestigung an Blechwänden.**
- **In Vorrichtungskörper mit stirnseitigem Gewinde.**

Sonderzubehör:

Winkelfuß Nr. 376735.

Hinweis:

- **Aus nichtrostendem Stahl auf Anfrage.**

Technische Beschreibung

Haltekraft P (Druck und Zug)	900 N
stirnseitiges Gewinde am Spanner	M16×1,5 mm
Spannhub	19 mm
Andrückschraube	M6×40 mm
Gesamthöhe H	74 mm
Gesamtlänge L	163 mm

Typ	376725 2
Produktart	Schubstangenspanner

Zubehör

Winkelfuß stabil Typ 3	376735 3
Winkelfuß stabil Typ 2	376735 2