



Schubstangenspanner kurze Bauform, Typ: 5



Bestelldaten

Bestellnummer	376700 5
GTIN	4020772008567
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

Pass-Schrauben vergütet.

- **Kompakte Bauweise durch Handgriff.**
- **Ergonomischer Handgriff aus 2 Komponenten mit hohem Bedienkomfort durch vergrößerte Handauflage.**

Verwendung:

- **Direkte Befestigung an Blechwänden.**
- **In Vorrichtungskörper mit stirnseitigem Gewinde.**

Sonderzubehör:

Winkelfuß Nr. 376730.

Hinweis:

- **Aus nichtrostendem Stahl auf Anfrage.**

Technische Beschreibung

Andrückschraube	M12×50 mm
stirnseitiges Gewinde am Spanner	M24×1,5 mm

Haltekraft P (Druck und Zug)	4000 N
Spannhub	67 mm
Gesamthöhe H	149 mm
Gesamtlänge L	364 mm
Typ	6844J
Produktart	Schubstangenspanner

Zubehör

Winkelfuß stabil Typ 5	376730 5
Winkelfuß stabil Typ 2	376730 2
Winkelfuß stabil Typ 3	376730 3