



Innenmessschraube MicroGauge, Messbereich: 3,65-6,35mm



Bestelldaten

Bestellnummer	428670 3,65-6,35
GTIN	5051102201791
Artikelklasse	46B

Beschreibung

Ausführung:

2-Punkt-Bohrungsmesssystem zur hochgenauen Messung von Bohrungen zwischen 0,95– 10,35 mm. Das kompakte Format und geringe Gewicht (Masse eines Kugelschreibers) erleichtert das Messen bei kleinen Präzisionsteilen. Hartverchromte, ballige Messkontakte. Klare LCD-Anzeige mit umschaltbarer Auflösung bis 0,0005 mm. Datenausgang über RS232- oder USB-Proximity. Staubdicht und Strahlwassergeschützt (IP65).

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 357, Einstellringe mit UKAS-Kalibrierscheinen.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498948

Hinweis:

Als Einzelgerät oder im Satz, Tiefenanschlüge auf Anfrage erhältlich. Durch Verwendung eines zusätzlichen Adapters können Diatest-Taster angeschlossen werden.

Technische Beschreibung

Messbereich Messköpfe	3,65–4,35 ; 4,15–4,85; 4,65–5,35; 5,15–5,85; 5,65–6,35 mm
Wiederholbarkeit	0,001 mm
Ablesung wählbar	0,01 / 0,001 / 0,0005 mm
Anzahl Messköpfe	5
Messbereich	3,65 - 6,35 mm
Anzahl Einstellringe	5
Linearität	Ø 1,0 – 1,55: maximal 2 % des Messwegs; mindestens 0,001 / Ø 1,5 – 6,35: maximal 1 % des Messwegs; mindestens 0,001 mm
Anzahl enthaltener Batterien	2
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 357
IP-Schutzart	IP 65
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	DIN 863
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	Preis auf Anfrage
Produktart	2-Punkt-Innenmessschraube

Zubehör

Anschlusskabel Typ USB2	498948 USB2
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357	081560 357
Anschlusskabel Typ R2	498948 R2