



## Schubstangenspanner mit Winkelfuß, Typ: 0



### Bestelldaten

Bestellnummer	376710 0
GTIN	4020772008376
Artikelklasse	35A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Mit **Kniehebel-Übersetzung**. Die Selbsthemmung verhindert das Öffnen.

- **Niete aus rostfreiem Stahl, Lagerstellen gefettet.**
- **Mit langer Schubstangenführung.**
- **Handgriff in jede beliebige Winkelstellung schwenkbar.**
- **Mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube.**
- **Abnehmbarer Winkelfuß, dadurch Befestigung an Blechwänden.**

#### Verwendung:

Zum Einbau in Sonder-Spannvorrichtungen, beim Bohren, Reiben, Schleifen, Biegen, Schweißen, Montieren usw.

#### Sonderzubehör:

Winkelfuß Nr. 376730.

#### Hinweis:

- **Größe 0 und 3 auch aus nichtrostendem Stahl lieferbar!**

### Technische Beschreibung

Haltekraft P (Druck und Zug)	800 N
stirnseitiges Gewinde am Spanner	M10×1 mm
Andrückschraube	M4×20 mm

Spannhub	16 mm
Spannhöhe h bis Mitte Schraube	12 mm
Bohrungs-Ø d	4,5 mm
Winkelfußbreite K	25 mm
Lochabstand f	16 mm
Gesamthöhe H	49,3 mm
Gesamtlänge L	140,5 mm
Typ	6841J
Produktart	Schubstangenspanner

---

## Zubehör

Winkelfuß stabil Typ 2	376730 2
Winkelfuß stabil Typ 5	376730 5
Winkelfuß stabil Typ 3	376730 3