



## Schubstangenspanner kurze Bauform, Typ: 3



### Bestelldaten

Bestellnummer	376725 3
GTIN	4045197226792
Artikelklasse	32S

### Beschreibung

#### Ausführung:

Pass-Schrauben vergütet.

- **Ergonomischer Handgriff aus ölbeständigem Kunststoff.**

#### Verwendung:

- **Direkte Befestigung an Blechwänden.**
- **In Vorrichtungskörper mit stirnseitigem Gewinde.**

#### Sonderzubehör:

Winkelfuß Nr. 376735.

#### Hinweis:

- **Aus nichtrostendem Stahl auf Anfrage.**

### Technische Beschreibung

stirnseitiges Gewinde am Spanner	M20×1,5 mm
Haltekraft P (Druck und Zug)	1300 N
Spannhub	38 mm
Andrückschraube	M8×50 mm
Gesamthöhe H	100 mm
Gesamtlänge L	237 mm

Typ	376725 3
Produktart	Schubstangenspanner

---

## Zubehör

Winkelfuß stabil Typ 2	376735 2
Winkelfuß stabil Typ 3	376735 3