



## Innenmessschraube IMICRO, Messbereich: 8-10mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	428800 8-10
GTIN	7630041108057
Artikelklasse	45A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Analoge 3-Punkt-Innenmessschraube zur **hochgenauen Messung** von Bohrungen, selbst **in großen Messtiefen** (mit bis zu drei Verlängerungen erweiterbar). Selbstzentrierend und selbstausrichtend. Einzige Innenmessschraube nach dem Abbeschen Grundsatz (**kein Kippfehler** erster Ordnung). Messflächen aus gehärteten Stahl (HV30–770).

#### Sonderzubehör:

Einstellringe Nr. 484030, Verlängerungen Nr. 428802.

#### Hinweis:

Zentriereinrichtungen für große Messtiefen auf Anfrage.

### Technische Beschreibung

Messbereich	8 - 10 mm
Messtiefe mit maximaler Verlängerung	352 mm
Standardmesstiefe	52 mm
Maß a	2,5 mm
Fehlergrenze	0,004 mm
Ablesung	0,001 mm
Norm	DIN 863

Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Kalibrierung	B6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

## Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200 mm	022510 200
Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 20 mm	022500 20

## Zubehör

Verlängerung für Innenmessschraube IMICRO Typ 1/100	428802 1/100
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 9 mm	484030 9