



Innenmessschraube IMICRO, Messbereich: 225-250mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|----------------|
| Bestellnummer | 428800 225-250 |
| GTIN | 7630041108293 |
| Artikelklasse | 45A |

Beschreibung

Ausführung:

Analoge 3-Punkt-Innenmessschraube zur **hochgenauen Messung** von Bohrungen, selbst **in großen Messtiefen** (mit bis zu drei Verlängerungen erweiterbar). Selbstzentrierend und selbstausrichtend. Einzige Innenmessschraube nach dem Abbeschen Grundsatz (**kein Kippfehler** erster Ordnung). Messflächen aus Hartmetall (HV5–1300).

Lieferumfang:

Inklusive Verlängerung 150 mm Nr. 428802 Gr.5/150, Lieferung in Holzbox.

Sonderzubehör:

Einstellringe Nr. 484030, Verlängerungen Nr. 428802.

Hinweis:

Zentriereinrichtungen für große Messtiefen auf Anfrage.

Technische Beschreibung

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Standardmesstiefe | 81 mm |
| Maß a | 26 mm |
| Messbereich | 225 - 250 mm |
| Messtiefe mit maximaler Verlängerung | 1581 mm |
| Fehlergrenze | 0,008 mm |
| Ablesung | 0,01 mm |

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Norm | DIN 863 |
| Messtrommel-Teilung | 1/50 mm |
| Messtechnik | analog |
| Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers |
| Kalibrierung | B6 |
| Produktart | 3-Punkt-Innenmessschraube |

Dienstleistungen

| | |
|---|------------|
| Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 300 mm | 022500 300 |
|---|------------|

Zubehör

| | |
|---|--------------|
| Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 240 mm | 484030 240 |
| Verlängerung für Innenmessschraube IMICRO Typ 5/500 | 428802 5/500 |
| Verlängerung für Innenmessschraube IMICRO Typ 5/150 | 428802 5/150 |