



Innenmessschraube IMICRO, Messbereich: 10-12mm



Bestelldaten

Bestellnummer	428800 10-12
GTIN	7630041108064
Artikelklasse	45A

Beschreibung

Ausführung:

Analoge 3-Punkt-Innenmessschraube zur **hochgenauen Messung** von Bohrungen, selbst **in großen Messtiefen** (mit bis zu drei Verlängerungen erweiterbar). Selbstzentrierend und selbstausrichtend. Einzige Innenmessschraube nach dem Abbeschen Grundsatz (**kein Kippfehler** erster Ordnung). Messflächen aus gehärtetem Stahl (HV30–770).

Sonderzubehör:

Einstellringe Nr. 484030, Verlängerungen Nr. 428802.

Hinweis:

Zentriereinrichtungen für große Messtiefen auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Messtiefe mit maximaler Verlängerung	352 mm
Maß a	2,5 mm
Standardmesstiefe	52 mm
Messbereich	10 - 12 mm
Fehlergrenze	0,004 mm
Ablesung	0,001 mm
Norm	DIN 863

Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Kalibrierung	B6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

Dienstleistungen

Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 20 mm	022500 20
DAkkS-Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200 mm	022510 200

Zubehör

Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 11 mm	484030 11
Verlängerung für Innenmessschraube IMICRO Typ 1/100	428802 1/100