



Innenmessschraube IMICRO, Messbereich: 11-14mm



Bestelldaten

Bestellnummer	428800 11-14
GTIN	7630041108088
Artikelklasse	45A

Beschreibung

Ausführung:

Analoge 3-Punkt-Innenmessschraube zur **hochgenauen Messung** von Bohrungen, selbst **in großen Messtiefen** (mit bis zu drei Verlängerungen erweiterbar). Selbstzentrierend und selbstausrichtend. Einzige Innenmessschraube nach dem Abbeschen Grundsatz (**kein Kippfehler** erster Ordnung). Messflächen Titanitrid (TIN) beschichtet (HV5–2300).

Sonderzubehör:

Einstellringe Nr. 484030, Verlängerungen Nr. 428802.

Hinweis:

Zentriereinrichtungen für große Messtiefen auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Standardmesstiefe	77 mm
Messbereich	11 - 14 mm
Messtiefe mit maximaler Verlängerung	1577 mm
Maß a	3,5 mm
Fehlergrenze	0,004 mm
Ablesung	0,005 mm
Norm	DIN 863

Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Kalibrierung	B6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200 mm	022510 200
Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 20 mm	022500 20

Zubehör

Verlängerung für Innenmessschraube IMICRO Typ 2/150	428802 2/150
Verlängerung für Innenmessschraube IMICRO Typ 2/500	428802 2/500
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 12 mm	484030 12