



Backe 20 mm, für T-Rex / Centro Gripp mobil, für Typ: 125



Bestelldaten

Bestellnummer	361227 125
GTIN	4250364400763
Artikelklasse	34A

Beschreibung

Verwendung:

Spannflächen beschichtet für hohe Reibwerte, erhöhte Haltekraft um mindestens Faktor 2 (Vergleichshärte 80 HRC).

Passend für:

Bewegliche Backen für T-Rex Nr. 361202 und Centro Grip 361180.

Technische Beschreibung

Höhe h_1	45 mm
Breite b_1	20 mm
für Typ	125
Backenlänge l	62 mm
Höhe h_2	14 mm
c_1	39 mm
passend zu Farbcode	T-Rex
passend zu Farbcode	Centro Gripp
Backenbreite b	96 mm

Spannbereich S1	9 – 75 / 19 – 172 mm
l_1	4 mm
c	12 mm
Backenhöhe h	50 mm
Produktart	Schraubstock-Backen