



Innenmessschrauben-Satz IMICRO, Messbereich: 6-12mm



Bestelldaten

Bestellnummer	428803 6-12
GTIN	7630041108033
Artikelklasse	45A

Beschreibung

Ausführung:

Analoge 3-Punkt-Innenmessschraube zur **hochgenauen Messung** von Bohrungen, selbst **in großen Messtiefen** (mit bis zu drei Verlängerungen erweiterbar). Selbstzentrierend und selbstausrichtend. Einzige Innenmessschraube nach dem Abbeschen Grundsatz (**kein Kippfehler** erster Ordnung).

Lieferumfang:

Innenmessschrauben Nr. 428800 und Einstellringe. Verlängerung 100 mm Nr. 428802.

Technische Beschreibung

Einstellring-Ø	8 / 10 mm
Anzahl Messschrauben	3
Messbereich	6 - 12 mm
Fehlergrenze	0.004 mm
Ablesung	0,001 mm
Norm	DIN 863
Messtrommel-Teilung	1/50 mm

Messtechnik	analog
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	S6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

Dienstleistungen

KalibrierungInnenmessschrauben-Satz Messbereich 6-12 mm	020550 6-12
---	-------------

Zubehör

Verlängerung für Innenmessschraube IMICRO Typ 1/100	428802 1/100
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 7 mm	484030 7
Innenmessschraube IMICRO Messbereich 6-8 mm	428800 6-8
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 9 mm	484030 9
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 11 mm	484030 11
Innenmessschraube IMICRO Messbereich 10-12 mm	428800 10-12
Innenmessschraube IMICRO Messbereich 8-10 mm	428800 8-10