



## Innenmessschraube IMICRO, Messbereich: 90-100mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	428800 90-100
GTIN	7630041108224
Artikelklasse	45A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Analoge 3-Punkt-Innenmessschraube zur **hochgenauen Messung** von Bohrungen, selbst **in großen Messtiefen** (mit bis zu drei Verlängerungen erweiterbar). Selbstzentrierend und selbstausrichtend. Einzige Innenmessschraube nach dem Abbeschen Grundsatz (**kein Kippfehler** erster Ordnung). Messflächen Titanitrid (TIN) beschichtet (HV5–2300).

#### Sonderzubehör:

Einstellringe Nr. 484030, Verlängerungen Nr. 428802.

#### Hinweis:

Zentriereinrichtungen für große Messtiefen auf Anfrage.

### Technische Beschreibung

Messbereich	90 - 100 mm
Maß a	11 mm
Messtiefe mit maximaler Verlängerung	1584 mm
Standardmesstiefe	84 mm
Fehlergrenze	0,005 mm
Ablesung	0,005 mm
Norm	DIN 863

Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Kalibrierung	B6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

## Dienstleistungen

Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 100 mm	022500 100
DAkkS-Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200 mm	022510 200

## Zubehör

Verlängerung für Innenmessschraube IMICRO Typ 4/150	428802 4/150
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 95 mm	484030 95
Verlängerung für Innenmessschraube IMICRO Typ 4/500	428802 4/500