



Prismenbacke Centro Gripp, für Typ: 125



Bestelldaten

Bestellnummer	361185 125
GTIN	4250364402347
Artikelklasse	34A

Beschreibung

Ausführung:

Prismenwinkel 120° – Achshöhe 53 mm beidseitig. Backen öffnen soweit, dass das Werkstück nach oben entnommen werden kann – auch bei maximal \emptyset .

Verwendung:

Zum Spannen von runden Bauteilen.

Werkstoff:

Stahl gehärtet und geschliffen.

Passend für:

Centro Gripp Nr. 361180.

Technische Beschreibung

für Typ	125
c	12 mm
Prismenspann- \emptyset D ₁	17 - 42 mm
passend zu Farbcode	Centro Gripp
Prismenspann- \emptyset D ₂	38 - 104 mm

Backenhöhe h	81 mm
Backenbreite b	124,4 mm
c ₁	39 mm
Produktart	Schraubstock-Backen